



# CATÁ LOGO LÂMP ARAS MÉDICAS



## Acerca de Siluj

Ponemos a su disposición un equipo humano con amplia experiencia y en constante formación en soluciones tecnológicas de alta calidad, con más de 15 profesionales a su servicio para proporcionar las mejores soluciones en iluminación y entretenimiento.

### Departamento Comercial

#### Oficinas centrales (León)

Lorena Fernández: lorena@siluj.com

María Martínez: maria@siluj.com

Paz Cañón: paz@siluj.com

Ricardo Mata: ricardo@siluj.com

Tino Freile: tino@siluj.com

#### Delegados

Andalucía: Manuel López: andalucia@siluj.com

Cataluña: Santiago Canovas bcn@siluj.com

Extremadura: Alberto Martínez: extremadura@siluj.com

Galicia: Jorge Pérez: galicia@siluj.com

Levante: Joaquín Oriol: levante@siluj.com

José Frasset: levante2@siluj.com

Madrid: Ángel Suarez: madrid@siluj.com

Lámparas medicina: Alfredo Fdez.: alfredo@siluj.com

Portugal: portugal@triton-blue.com

### Departamento de logística

Paz Cañón: paz@siluj.com

Ramón F.: ramon@siluj.com

### Departamento de contabilidad

María Martínez: maria@siluj.com

Marta Casado: marta@siluj.com

### Servicio de Atención Técnica (SAT)

Miguel Ángel F.: miguel@siluj.com

### Departamento de Marketing

Arantxa Rodríguez: marketing@siluj.com

## Información y pedidos



Horario de Lunes a Viernes  
de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30



Tfno: +34 987 261 335



www.siluj.com | www.siluj.net  
www.triton-blue.com | www.dirty-rigger.es



info@siluj.com



Calle La Raya 110  
Polígono Industrial Trobajo del Camino  
24010 León - Spain

## Certificación de calidad ISO 9001



En Octubre de 2008 Siluj consigue la certificación ISO 9001:2008 a través de Bureau Veritas, certificación que posteriormente es actualizada a la norma ISO 9001:2015 y que actualmente conservamos bajo sello de SGS.

Confianza Siluj: formamos parte de:




Afial



## Siluj Iluminación

Innovación y atención al cliente, almacén centralizado, precios competitivos, productos exclusivos y grandes descuentos son algunas de las características que nos hacen líderes en el mercado de la iluminación y el sector audiovisual.



## Líderes en el mercado

### Innovación y atención al cliente

Nuestra filosofía es trabajar estrechamente con marcas líderes y traer al mercado productos y servicios innovadores de alta calidad. Para ello estamos comprometidos a lograr los más altos estándares en atención al cliente, tanto en pre como en post-venta, compromiso que nos ha llevado a obtener la acreditación ISO 9001, lo que refleja la importancia del buen servicio, las soluciones y productos ofertados.

### Precios competitivos y productos exclusivos

Gracias al stock permanente, con una rotación diaria de más de 8.000 referencias en más de 100 marcas líderes en la industria, ofrecemos una de la mayor selección en productos de tecnología de entretenimiento y productos profesionales de iluminación y sector audiovisual a precios competitivos.

### Siluj.net

Espacio B2B online 24/7, que ofrece la posibilidad de acceder a nuestro catálogo de productos por áreas o a través de un completo buscador. Consulte ofertas, disponibilidad de productos y realice pedidos a través de su espacio cliente (de registro inmediato y gratuito).

Entregamos el 90% de nuestros pedidos al día siguiente en su domicilio (España - entregas en zona peninsular), con opción de recoger en la oficina de paquetería o mensajería (GLS, Seur, TDN, DB Schenker y Palletways).

### Nuestros precios

Nos esforzamos por conseguir los mejores precios para nuestros clientes y ofrecer las mejores condiciones de compra a través, entre otros, del programa de Cliente Siluj (descuentos directos, opciones de pago, acceso inmediato a ofertas y precios especiales). Consulta con el departamento comercial la línea de descuentos para profesionales y dealers.

Consulte la relación de marcas y productos en [www.siluj.net](http://www.siluj.net).

# SILUJ

## Lámparas médicas

### Halógenas 4

- Iluminación | Halógenas sin reflector (Bi-pin)
- Iluminación | Halógenas sin reflector (Bi-pin)
- Iluminación | Halógenas con reflector (Dicroicas)

### Xenon Arco Corto 6

- Iluminación | Arco Corto sin reflector
- Iluminación | Xenon Arco Corto con reflector
- Iluminación | Xenon Arco Corto cerámicas

### Quirófano 7

- Iluminación | Lámparas Quirófano

### Desinfección 8

- Iluminación | Desinfección y Purificación
- Iluminación | Tratamiento

### Espectroscópicas

- Iluminación | Lámparas espectroscópicas

### Diagnóstico 10

- Iluminación | Lámparas diagnóstico
- Iluminación | Lámparas diagnóstico Heine
- Iluminación | Lámparas diagnóstico Keeler
- Iluminación | Lámparas diagnóstico Neitz
- Iluminación | Lámparas diagnóstico Penlon
- Iluminación | Lámparas diagnóstico Riester
- Iluminación | Lámparas diagnóstico Welch Allyn
- Iluminación | Lámparas diagnóstico Nikon
- Iluminación | Lámparas diagnóstico (Proyector) Osram
- Iluminación | Lámparas diagnóstico

## Distribuidores B2B (Sólo profesionales)

Hazte cliente B2B de los productos distribuidos por Siluj y benefícate de sus ventajas. Esta opción está disponible únicamente para profesionales del sector (instaladores, técnicos, empresas de alquiler, tiendas profesionales, almacenes eléctricos, mayoristas, tiendas web, minoristas..).

### Ventajas al cliente B2B

- . Ventas profesionales: compra a precio de distribuidor, con descuentos especiales sobre nuestras tarifas publicadas.
- . Tarifas especiales distribuidores: compra al mejor precio del mercado y consigue descuentos especiales para grandes vendedores y pedidos de gran volumen.
- . Atención personalizada con portal exclusivo clientes profesionales B2B.
- . Pedidos online con tarifa profesional aplicada. Desde [www.siluj.net](http://www.siluj.net) accede al catálogo online con la mejor tarifa, stock actualizado en tiempo real, pedidos, facturación y herramientas de generación de presupuestos.
- . Diferentes formas de pago, desde tarjeta de crédito y transferencia anticipada hasta pago aplazado o la gestión de renting adaptado.
- . Asesoramiento técnico y planificación de proyectos.
- . Nuestro equipo mantiene línea directa con nuestros distribuidores / comerciales para solucionar cualquier incidencia y optimizar los procesos.

### Como darse de alta como cliente B2B

En [www.siluj.net](http://www.siluj.net) encontrarás el acceso al alta como profesional B2B, sigue las instrucciones y en 24/48 horas recibirás una respuesta de nuestro departamento comercial para comunicarte la actualización de tarifa y comenzar a disfrutar de las ventajas que este formato ofrece.

# LAMPARAS



## Iluminación | Halógenas sin reflector (Bi-pin)

		Código EAN	Cód. Alternativo	Cód. ANSI	Cód. LIF			T. Color	Base	Horas Vida		
1	003-0425	4050300327273	64222	-	-	6V	10W	3050K	PG22	300	30 Unidades	Osram
2	003-64223	4008321107039	64223	-	M/43	6V	10W	2900k	G4	300	40 Unidades	Osram
2	003-64250	4050300012407	64250 HLX	ESB	M/30	6V	20W	3350K	G4	100	40 Unidades	Osram
1	003-64251	4050300338316	64251 HLX	-	-	6V	20W	3350K	PG22	100	30 Unidades	Osram
2	003-64265	4008321107053	64265	-	-	6V	30W	3200K	G4	100	40 Unidades	Osram
2	003-0426	4050300335087	64415	-	-	12V	10W	2800K	G4	2000	40 Unidad	Osram
2	003-0601	4050300003924	64425A	-	-	12V	20W	2800K	G4	2000	10 Unidades	Osram
2	003-0602	4050300328171	64427S	-	-	12V	20W	2800K	GY6.35	4000	40 Unidades	Osram
2	003-64258	4050300285153	64258	-	-	12V	20W	3050K	G4	2000	40 Unidades	Osram
1	003-64260	4050300099798	64260	-	M/185	12V	30W	3300K	PG22	50	30 Unidades	Osram
2	003-64261	4050300220529	64261 HLX	-	M/130	12V	30W	3300K	G6.35	50	40 Unidades	Osram
3	003-0617	4058075094277	64440	-	-	12V	50W	3000K	GY6.35	2000	40 Unidades	Osram
4	003-06031	4050300006697	64610 HLX	BRL	A1/220	12V	50W	3350K	G6.35	50	40 Unidades	Osram
2	003-0603	8711500409829	7027	BRL-BCD	A1/220	12V	50W	3000K	G6.35	50	100 Unidades	Philips
2	003-64450	4050300490151	64450S	-	-	12V	75W	3000K	GY6.35	4000	40 Unidades	Osram
2	003-1586	4050300490182	64458S	-	-	12V	90W	3000K	GY6.35	4000	40 Unidades	Osram
4	003-0604	923870017103	7023	FCR	A1/215	12V	100W	3450K	GY6.35	50	100 Unidades	Philips
4	03-0610	5410288613734	0061373	FCR	-	12V	100W	3400K	GY6.35	50	100 Unidades	Sylvania
1	003-0427	4050300535531	64621	-	-	12V	100W	2880K	PG22	2000	30 Unidades	Osram
4	003-64623	4050300012018	64623 HLX	EVA	M/38	12V	100W	3300K	GY6.35	2000	40 Unidades	Osram
4	003-64625	4050300006703	64625 HLX	-	-	12V	100W	3450K	GY6.35	50	40 Unidades	Osram
4	003-64633	4050300006710	64633	BRJ	-	15V	150W	3450K	G6.35	50	40 Unidades	Osram
5	003-64650	4008321107138	64650	-	-	22,8V	50W	3100K	G6.35	1200	40 Unidades	Osram
5	847515		847515	-	-	22,8V	110W	3000K	G6.35	1000	10 Unidades	Dr.Fischer
6	003-64292	4008321330598	64292	-	-	22,8V	150W	3250K	G6.35	600	40 Unidades	Osram
4	003-06051	4050300283050	64638 HLX	-	-	24V	100W	3100K	G6.35	300	40 Unidades	Osram
5	003-64647	4008321107114	64647	-	-	24V	120W	-	G6.35	700	40 Unidades	Osram
4	003-0616	4050300006727	64640 HLX	-	-	24V	150W	3450K	G6.35	50	40 Unidades	Osram
7	003-64643	4008321107114	64643	FDS	A1/262	24V	150W	3450K	GY9.5	100	12 Unidades	Osram



Lámparas originales y soluciones alternativas

# LAMPARAS PARA PROYECTORES DE VIDEO Y DATOS





## Iluminación | Halógenas sin reflector (Bi-pin)

		Código EAN	Cód. Alternativo	Cód. ANSI	Cód. LIF			T. Color	Base	Horas Vida		
1	64465	4050300335698	64645	-	-	24V	150W	3000K	GY6.35	2000	40 Unidades	Osram
2	003-0606	923870520503	7158	-	-	24V	150W	3400K	G6.35	50	100 Unidades	Philips
4	003-06062	4050300012025	64642	FDV	M/184	24V	150W	3500K	GX6.35	300	40 Unidades	Osram
4	003-1607	4050300006734	64655 HLX	-	A1/223	24V	250W	3550K	G6.35	50	40 Unidades	Osram
3	003-1610	4050300012001	64657 HLX	EVC	M/33	24V	250W	-	G6.35	300	40 Unidades	Osram
3	003-0607	8711500410290	7748XHP	EHJ	A1/223	24V	250W	-	G6.35	50	100 Unidades	Philips
4	003-1609	923882020503	6958	M33	-	24V	250W	3200K	G6.35	300	100 Unidades	Philips
6	003-0829	4008321241399	64654	-	-	24V	250W	3450K	GY9.5	300	12 Unidades	Osram
4	003-0619	4050300006741	64663 HLX	EVD	-	36V	400W	3250K	G6.35	50	40 Unidades	Osram
4	003-0609	4008321833815	64665 HLX	-	A1/166	36V	400W	3300K	G6.35	300	40 Unidades	Osram
4	003-0609G	-	-	-	-	36V	400W	-	G6.35	50	40 Unidades	GEL Italy
1	003-1618	924031523306	7787LL	EVD	A1/239	36V	400W	3350K	G6.35	300	24 Unidades	Philips
1	003-1619	924031323306	7787 XHP	EVD	A1/239	36V	400W	3400K	GY6.35	100	24 Unidades	Philips
5	003-0857	5410288608266	9060826	-	-	36V	400W	3400K	G6.35	50	40 Unidades	Sylvania
5	003-0615	4008321098672	64514	-	CP96	120W	300W	3200K	GX6.35	75	20 Unidades	Osram
5	003-1616	4052899080751	64502	-	VL150	230V	150W	3200K	GX6.35	50	20 Unidades	Osram
5	003-64505	4008321746078	64505	-	-	230V	200W	3200K	GX6.35	25	12 Unidades	Osram
5	003-06081	4008321746191	64516	-	CP97	230V	300W	3100K	GX6.35	75	20 Unidades	Osram
5	003-0608	4008321746153	64515	-	-	230V	300W	3300K	GX6.35	15	20 Unidades	Osram
5	003-0612	4052899158221	64540	BVM	P1/13	230V	650W	3400K	GX6.35	15	12 Unidades	Osram
5	003-1014	4052899274532	64756	EGY	P2/12	230V	1000W	3200K	GX6.35	75	20 Unidades	Osram
5	003-0610	4052899274556	64575	EGY	P1/15	230V	1000W	3400K	GX6.35	15	20 Unidades	Osram



## Iluminación | Halógenas con reflector (Dicroicas)


		Código EAN	Cód. Alternativo	Cód. ANSI	Cód. LIF			T. Color	Base	Horas Vida		
1	003-64607	4050300006789	64607	EFM	A1/229	8V	50W	3200K	GZ6.35	50	20 Unidades	Osram
2	003-13298	4050300006789	13298	-	-	10V	52W	3400K	GZ4	25	20 Unidades	Philips
3	003-0736	4050300272511	44860	-	-	12V	20W	2800K	GU5.3	4000	20 Unidades	Osram
3	003-15084	-	Q50MR16/NFL/CG	-	-	12V	50W	3000K	GU5.3	50	10 Unidades	Eiko
4	003-07071	4050300231211	64617	-	M/117	12V	75W	3200K	G5.3	25	20 Unidades	Osram
1	003-0707	4050300006796	64615	EFN	A1/230	12V	75W	3200K	GZ6.35	50	20 Unidades	Osram

# LAMPARAS



## Iluminación | Halógenas con reflector (Dicroicas)

		Código EAN	Cód. Alternativo	Cód. ANSI	Cód. LIF			T. Color	Base	Horas Vida		®
1	003-64624	4050300013916	64624	-	-	12V	100W	3200K	G5.3	25	20 Unidades	Osram
2	003-0720	4008321352071	64637	-	A1/271	12V	100W	3000K	GZ6.35	1.500	20 Unidades	Osram
3	003-0719	924048417104	6834FO	EFP	A1/231	12V	100W	3330K	GZ6.35	50	50 Unidades	Philips
3	003-07191	4050300006802	64627	FEP	A1/231	12V	100W	3200K	GZ6.35	50	20 Unidades	Osram
2	003-0716	4050300006819	64634	EFR	A1/232	15V	150W	3200K	GZ6.35	50	20 Unidades	Osram
2	003-0731	4050300797397	64620	EFR-5	-	15V	150W	3270K	GZ6.35	500	20 Unidades	Osram
3	003-456843	4050300456843	93638	EKE	-	21V	150W	3200K	GX5.3	200	24 Unidades	Osram
3	003-0709	4052899329348	64653 HLX	-	A1/259	24V	250W	3200K	GX5.3	-	24 Unidades	Osram
3	003-07091	923919720501	13163	ELC	A1/259	24V	250W	-	GX5.3	50	24 Unidades	Philips
3	003-0725	924862720540	13163LL	ELC	-	24V	250W	3200K	GX5.3	500	24 Unidades	Philips
3	003-0727	924913220540	13163/10H	ELC-10H	A1/259-10H	24V	250W	-	GX5.3	1000	24 Unidades	Philips
3	003-07111	4050300350196	93520	FHS	-	82V	300W	3200K	GX5.3	70	20 Unidades	Osram
3	003-0714	4050300412917	93526	-	-	82V	410W	3150K	GY5.3	175	24 Unidades	Osram
3	003-0721	4050300349930	93506	ENU	-	120V	250W	3150K	GY5.3	-	20 Unidades	Osram



## Iluminación | Arco Corto sin reflector

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas Vida		®
1	003-06692	Original	Microscopio	HBO 50W/3	20-26V	50W	Mercurio	100	1 Unidad	Osram
1	003-07118	Original	Equi. médico	HBO 50 W/AC L2 34 V	34V	50W	Mercurio	100	1 Unidad	Osram
1	003-09201	Original	Equi. médico	HBO 50 W/AC 39V	39V	50W	Mercurio	100	1 Unidad	Osram
2	003-69217	Original	Equi. médico	HBO 100 W/2	CC	100W	Mercurio	200	1 Unidad	Osram
2	003-82128	Original	Equi. médico	HBO 103W/2	CC	100W	Mercurio	300	1 Unidad	Osram
2	2900412	Original	Equi. médico	Ushio USH-103D	20V	100W	Mercurio	300	1 Unidad	Ushio
3	2900408	Original	Equi. médico	Ushio USH-102D	20V	100W	Mercurio	200	1 Unidad	Ushio
4	003-09200	Original	Equi. médico	HBO 200W/2	57V	200W	Mercurio	-	1 Unidad	Osram
4	003-222107	Original	Equi. médico	HBO 200/4	54-67V	200W	Mercurio	200	1 Unidad	Osram
4	003-37623	Original	Equi. médico	HBO 200 W/DC TM	57V	200W	Mercurio	400	1 Unidad	Osram
4	003-222106	Original	Equi. médico	HBO 220W/4	54-67V	200W	Mercurio	200	1 Unidad	Osram
4	003-06791	Original	Equi. médico	HBO 200W/DC 57V	57V	220W	Mercurio	1000	1 Unidad	Osram

## Iluminación | Xenon Arco Corto sin reflector

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas Vida		®
5	003-2201	Original	Equi. médico	XBO 100 W OFR	-	100W	Xenon	500	1 Unidad	Osram
6	2501341	Original	Equi. médico	UXL-150MO	-	150W	Xenon	1500	1 Unidad	Ushio
6	003-2205	Original	Equi. médico	XBO 150 W/CR OFR	-	150W	Xenon	1200	1 Unidad	Osram
6	003-2206	Original	Equi. médico	XBO 150 W/4	-	150W	Xenon	1200	1 Unidad	Osram

# SUMEDICAS



## Iluminación | Xenon Arco Corto con reflector

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas Vida		®
1	003-2202	Original	Equi. médico	XBO R 100 W/45 OFR	-	100W	Xenon	500	1 Unidad	Osram
2	003-2203	Original	Equi. médico	XBO R 100 W/45 C OFR	CC	100W	Xenon	500	1 Unidad	Osram
3	003-2204	Original	Equi. médico	XBO R 101 W /45 C OFR	-	101W	Xenon	500	1 Unidad	Osram
4	003-2199	Original	Equi. médico	XBO R 180W/45 C OFR	-	180W	Xenon	500	1 Unidad	Osram
5	003-2207	Original	Equi. médico	XBO R 181 W/45 C	-	181W	Xenon	500	1 Unidad	Osram
6	003-CL70619	Original	Exploración	Welch Allyn M21E001	60V	21W	Descarga	750	1 Unidad	Ushio



## Iluminación | Xenon Arco Corto cerámicas

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas Vida		®
1	003-PE150AF	Original	Equi. médico	PE150AAF	11,7 DC	150W	Xenon	1000	1 Unidad	Cermax
2	1000751947	Original	Equi. médico	UXR-175BF	14V	175W	Xenon	500	1 Unidad	Ushio
3	003-CL175BF	Original	Equi. médico	CL175BF	14V	175W	Xenon	500	1 Unidad	Luxtel
2	1000740403	Original	Equi. médico	UXR-300BF	15V	300W	Xenon	500	1 Unidad	Ushio
3	003-CL300BF	Original	Equi. médico	CL300BF	14V	300W	Xenon	500	1 Unidad	Luxtel
3	003-CL1854	Original	Equi. médico	CLV-190	14V	300W	Xenon	-	1 Unidad	Luxtel
4	003-ME300BF	Original	Equi. médico	ME300BF	-	300W	Xenon	-	1 Unidad	Cermax
5	003-CL1495	Original	Equi. médico	CL1495	14V	300W	Xenon	1000	1 Unidad	Luxtel
5	003-CL1576	Original	Equi. médico	CL1576	14V	300W	Xenon	1000	1 Unidad	Luxtel
6	003-CL1426	Original	Equi. médico	CL1426	-	300W	Xenon	500	1 Unidad	Luxtel
6	003-CL1585	Original	Equi. médico	CL1585	-	400W	Xenon	500	1 Unidad	Luxtel
7	003-CL1567	Original	Equi. médico	CL1567	14V	300W	Xenon	1000	1 Unidad	Luxtel



## Iluminación | Lámparas Quirófano

		Tipo	Uso principal				Base	Horas Vida	®
1	003-M01114	Original	Quirófano	M01114	20V	180W	GZ9.5	30	Higuchi
2	847172	Original	Quirófano	847172	21,5V	130W	Ceramica	1000	Dr. Fischer
-	003-70918	Compatible	Quirófano	Hanaulux Blue 80	21,5V	130W	T4,5		Hanaulux comp.
3	003-M01145	Original	Quirófano	M01145	22V	220W	GY9.5	300	Higuchi
4	847174	Original	Quirófano	847174	22,8V	90W	Especial	250	Dr. Fischer
5	847800	Original	Quirófano	847800	23V	100W	A30/20	300	Dr. Fischer
-	003-70126	Original	Quirófano	X514SP-C-BAR6	23V	100W			Higuchi
6	847801	Original	Quirófano	847801	24V	150W	GZ9.5	300	Dr. Fischer
7	89002450BT	Original	Quirófano	89002450BT	24V	50W	8G	500	Dr. Fischer
8	847807	Original	Quirófano	847807	24V	100W	A26/14	-	Dr. Fischer
7	847514	Original	Quirófano	847514	24V	120W	A26/14	500	Dr. Fischer

# LAMPARAS



## Iluminación | Desinfección

		Tipo	Uso principal		Base		Intensidad	UVC/W		®
1	003-78316	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 4 W G5	G5	4W	0,17	0,9	25 Unidades	Osram
1	003-8330	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 6 W G5	G5	6W	0,16	1,7	25 Unidades	Osram
1	003-78385	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 8 W G5 G5	G5	7W	0,15	2	25 Unidades	Osram
1	003-68796	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 11 W G5	G5	11W	0,41	2,5	25 Unidades	Osram
1	003-20774	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 16 W G5	G5	16W	0,43	4	25 Unidades	Osram
2	003-29946	Purificación Puritec	Desinfección	HNS S 5 W G23	G23	5W	0,18	1,3	10 Unidades	Osram
2	003-41202	Purificación Puritec	Desinfección	HNS S 7 W G23	G23	7W	0,18	1,8	10 Unidades	Osram
2	003-41226	Purificación Puritec	Desinfección	HNS S 9 W G23	G23	9W	0,18	2,5	10 Unidades	Osram
2	003-41240	Purificación Puritec	Desinfección	HNS S 11 W G23	G23	11W	0,16	3	10 Unidades	Osram
3	003-83891	Purificación Puritec	Desinfección	HNS S/E 7 W 2G7	2G7	6,5W	0,18	1,9	10 Unidades	Osram
3	003-84911	Purificación Puritec	Desinfección	HNS S/E 9 W 2G7	2G7	8W	0,17	2,5	10 Unidades	Osram
3	003-84935	Purificación Puritec	Desinfección	HNS S/E 11 W 2G7	2G7	11W	0,15	3,6	10 Unidades	Osram
-	003-40410	Purificación Puritec	Desinfección	HNS S 13 W GX23	GX23	13,4W	0,28	3,4	10 Unidades	Osram
4	003-220431	Purificación Puritec	Desinfección	HNS L 18 W 2G11	2G11	18W	0,38	5,5	10 Unidades	Osram
4	003-220561	Purificación Puritec	Desinfección	HNS L 24 W 2G11	2G11	24W	0,35	7,3	10 Unidades	Osram
5	003-469594	Purificación Puritec	Desinfección	HNS L 25 W 2G13	G13	25W	0,6	6,9	10 Unidades	Osram
4	003-220684	Purificación Puritec	Desinfección	HNS L 36 W 2G11	2G11	36W	0,44	10,8	10 Unidades	Osram
4	003-12394	Purificación Puritec	Desinfección	HNS L 55 W 2G11	2G11	55W	0,55	17	10 Unidades	Osram
4	003-12509	Purificación Puritec	Desinfección	HNS L 95 W 2G11	2G11	95W	0,8	27	10 Unidades	Osram
1	003-770271	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 15W G13	G10.2Q	15W	0,33	4	25 Unidades	Osram
1	003-70301	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 30W G13	G10.2Q	30W	0,36	12	25 Unidades	Osram
1	003-84018	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 36W G13	G10.2Q	36W	0,44	15	25 Unidades	Osram
1	003-83936	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 55W G13	G10.2Q	55W	0,77	18	25 Unidades	Osram
5	003-437586	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 16W 4P SE	G10.2Q	16W	0,44	4	40 Unidades	Osram
5	003-437562	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 20W 4P SE	G10.2Q	20W	0,45	6	40 Unidades	Osram
5	003-437630	Purificación Puritec	Desinfección	HNS 36W 4P SE	G10.2Q	36W	0,43	14	40 Unidades	Osram

## Iluminación | Desinfección

		Tipo	Uso principal		Regulable		Base		®
6	003-0160	Original	Desinfección	Tubo TUV 30W 1SL/25	-	30W	9000	25 Unidades	Philips
6	003-0161	Original	Desinfección	Tubo TUV 55W HO 1SL/6	-	54W	9000	32 Unidades	Philips
7	003-0162	Original	Desinfección	Tubo TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	-	75W	9000	32 Unidades	Philips
6	003-0163	Original	Desinfección	Tubo TUV 75W HO 1SL/6	-	75W	9000	6 Unidades	Philips
8	003-0164	Original	Desinfección	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	-	18W	9000	25 Unidades	Philips
9	003-20943605	Original	Desinfección	TUV 130W XPT SE UNP/20	Si	130W	G10.2Q	20 Unidades	Philips
9	003-80122400	Original	Desinfección	TUV 180W XPT SE UNP/20	Si	180W	G10.2Q	20 Unidades	Philips
9	003-80123100	Original	Desinfección	TUV 2000W XPT SE UNP/20	Si	200W	G10.2Q	20 Unidades	Philips
9	003-7005112	Original	Desinfección	TUV 325W XPT SE UNP/20	Si	325W	G10.2Q	20 Unidades	Philips



# S MEDICAS



## Iluminación | Tratamiento

		Tipo	Uso principal			Horas vida		
1	003-98884	Original	Desinfección	DULUX L BL 18 W/71	18W	2000	10 Unidades	Osram
2	003-BR125IR	Original	Infrarojos	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT	250W	5000	20 Unidades	Philips
-	003-R125IR	Original	Infrarojos	LAMPARA R125 IR 375W E27 230-250V	375W	-	-	Philips
3	003-543929	Original	UV Desinfección	ULTRA VITALUX 300W 230V E37	300W	1000	20 Unidades	Osram



## Iluminación | Lámparas espectroscópicas

		Tipo	Uso principal	Descripción	L. Filamento		Base		
1	4050300210353	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica Cd/10 (1A PICO VS1)	4,00 mm	15W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4050300213842	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica Cs/10 (CS/10 1A PICO)	3,00 mm	10W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4050300212258	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica He/10 ( 1A PICO VS1)	3,00 mm	55W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4008321417800	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica Na/10 (NA/10 15W 15V 1)	-	15W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4050300212210	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica Ne/10 (NE/10 1A PICO)	8,00 mm	30W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4050300231310	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica Hg 100 (1A PICO VS1)	8,00 mm	25W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4050300211459	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica HgCd/10 (HG CD/101A PICO)	7,00 mm	25W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4050300211435	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica Ti/10 (TL/10 1A PICO)	7,00 mm	15W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4050300212234	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica Zn/10 (ZN/10 1 PICO)	7,00 mm	15W	PIC09	1 Unidad	Osram
1	4050300213866	Original	Espectroscopia	Lámpara espectroscópica RB/10 (RB/10 1A PICO)	7,00 mm	-	PIC09	1 Unidad	Osram
	SSDEUTEUR166L	Compatible	Espectroscopia	Deuterium Elite L/U SERIE- LL					
	SSDEUTEUR268	Compatible	Espectroscopia	Deuterium Elite L/U SERIE- LL					

Más info: [www.siluj.net](http://www.siluj.net)

## DISPENSADORES HIDROGEL/JABÓN AUTOMÁTICOS FactorPLUS, AHORA CON PEANA PERSONALIZADA



# LAMPARAS



## Iluminación | Lámparas diagnóstico Heine

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
1	003-X0188037	Compatible	Otoscopio	Heine X0188037	2,5V	2,05W	Xenon	5	6 Unidades	Heine
1	003-X0288044	Compatible	Laringoscopio	Heine X0288044	3,5V	2,45W	Xenon	20	6 Unidades	Heine
2	003-X0188041	Compatible	Ilumina. Frontal	Heine X0188041	2,5V	1,13W	Xenon	10	6 Unidades	Heine
3	003-X0188042	Compatible	Oftalmoscopio	Heine X0188042	2,5V	1,65W	Xenon	25	6 Unidades	Heine
4	003-X0188056	Compatible	Otoscopio	Heine X0188056	2,5V	1W	Criptón	11	6 Unidades	Heine
4	003-X0188110	Compatible	Otoscopio	Heine X0188110	2,5V	1,2W	Criptón	50	6 Unidades	Heine
5	003-X00188069	Compatible	Oftalmoscopio	Heine X00188069	2,5V	-	Xenon	-	6 Unidades	Heine
5	003-X0288070	Compatible	Oftalmoscopio	Heine X0288070	3,5V	2,42W	Xenon	15	6 Unidades	Heine
5	003-X0288086	Compatible	Oftalmoscopio	Heine X0288086	3,5V	2,42W	Xenon	15	6 Unidades	Heine
6	003-X0188077	Compatible	Otoscopio	Heine X0188077	2,5V	1,5W	Xenon	50	6 Unidades	Heine
7	003-X0188106	Compatible	Otoscopio	Heine X0188106	2,5V	1W	Criptón	11	6 Unidades	Heine
8	003-X00188105	Compatible	Otoscopio	Heine X0188105	2,5V	-	Xenon	-	6 Unidades	Heine
9	003-X0288049	Compatible	Otoscopio	Heine X0288049	3,5V	0,62W	Xenon	20	6 Unidades	Heine
9	003-X0188035	Compatible	Laringoscopio	Heine X0188035	3,5V	1,75W	Xenon	20	6 Unidades	Heine
10	003-X0288072	Compatible	Oftalmoscopio	Heine X0288072	3,5V	2,42W	Xenon	15	6 Unidades	Heine
10	003-X0288078	Compatible	Otoscopio	Heine X0288078	3,5V	0,77W	Criptón	15	6 Unidades	Heine
10	003-X0288085	Compatible	Oftalmoscopio	Heine X0288085	3,5V	2,42W	Xenon	15	6 Unidades	Heine
12	003-X00188087	Compatible	Retinoscopio	Heine X0188087	2,5V	-	Xenon	-	6 Unidades	Heine
11	003-X0288089	Compatible	Retinoscopio	Heine X0288089	3,5V	-	-	-	6 Unidades	Heine
11	003-X0288099	Compatible	Herramienta	Heine X0288099	3,5V	-	-	-	6 Unidades	Heine
12	003-X0488068	Compatible	Ilumina. Frontal	Heine X0488068	6V	10,2W	Criptón	50	6 Unidades	Heine
12	003-X0488104	Compatible	Oftalmoscopio	Heine X0488104	6V	10W	Criptón	29	6 Unidades	Heine
12	003-X0488111	Compatible	Binocular	Heine X0488111	6V	-	Criptón	29	6 Unidades	Heine
13	003-X0488093	Compatible	Oftalmoscopio	Heine X0488093	6V	-	Xenon	-	6 Unidades	Heine

## Iluminación | Lámparas diagnóstico Keeler

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
14	003-5175	Compatible	Otoscopio	Keeler 1015-P-5175	2,7V	2,7W	Criptón	50	6 Unidades	Keeler
14	003-5223	Compatible	Oftalmoscopio	Keeler 11011-P-5223	2,7V	1,35W	Xenon	50	6 Unidades	Keeler
15	003-7050	Compatible	Oftalmoscopio	Keeler 1011-P-7050	2,8V	-	Halógeno	-	6 Unidades	Keeler
16	003-5055	Compatible	Oftalmoscopio	Keeler 1011-P-5055	3,5V	2,66W	Xenon	20	6 Unidades	Keeler
17	003-5116	Compatible	Otoscopio	Keeler 1015-P-5116	3,5V	2,45W	Criptón	25	6 Unidades	Keeler
18	003-5110	Compatible	Oftalmoscopio	Keeler 1012-P-5110	6V	10W	Criptón	50	6 Unidades	Keeler
19	003-7002	Compatible	Oftalmoscopio	Keeler 012-P-7002	6V	-	Halógeno	-	6 Unidades	Keeler

# S MEDICAS



## Iluminación | Lámparas diagnóstico Neitz

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
1	003-L30	Compatible	Oftalmoscopio	Neitz L30	3V	2W	Xenon	-	6 Unidades	Neitz
2	003-L04	Original	Retinoscopio	Neitz RX-1	4V	3,6W	-	10	6 Unidades	Neitz
3	003-L29	Compatible	Oftalmoscopio	Neitz L-29	4V	2,5W	-	-	6 Unidades	Neitz
4	003-L51	Compatible	Oftalmoscopio	Neitz L-51	6V	10W	-	-	6 Unidades	Neitz

## Iluminación | Lámparas diagnóstico Penlon

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
5	003-55094	Compatible	Laringoscopio	Penlon 55094	2,3V	0,9W	Xenon	20	6 Unidades	Penlon
6	003-55091	Compatible	Laringoscopio	Penlon 55091	2,5V	-	-	20	6 Unidades	Penlon

## Iluminación | Lámparas diagnóstico Riester

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
7	003-10602	Compatible	Otoscopio	Riester 10602 XL	2,5V	-	Xenon	-	6 Unidades	Riester
8	003-10605	Compatible	Oftalmoscopio	Riester 106055	2,5V	1,8W	Xenon	20	6 Unidades	Riester
8	003-10600	Compatible	Otoscopio	Riester 10600	2,5V	1,8W	Xenon	20	6 Unidades	Riester
9	003-11381	Compatible	Laringoscopio	Riester 11381	2,5V	0,70W	-	20	6 Unidades	Riester
7	003-10421	Compatible	Otoscopio	Riester 10421	2,7V	-	-	15	6 Unidades	Riester
7	003-11429	Compatible	Laringoscopio	Riester 11429	3,5V	-	-	-	6 Unidades	Riester
8	003-10487	Original	Otoscopio	Riester 10487	3,5V	-	Xenon	-	6 Unidades	Riester
8	003-10487C	Compatible	Otoscopio	Riester 10487	3,5V	-	Xenon	-	6 Unidades	Riester
8	003-10607	Compatible	Otoscopio	Riester 10607	3,5V	-	Xenon	15	6 Unidades	Riester
8	003-10608	Compatible	Otoscopio	Riester 10608	3,5V	-	Xenon	20	6 Unidades	Riester
10	003-10489	Compatible	Otoscopio	Riester 10489	2,5V	-	Xenon	30	6 Unidades	Riester
11	003-10592	Compatible	Otoscopio	Riester 10592	3,5V	-	Xenon	-	6 Unidades	Riester

Accede a **siluj.net** y descubre nuestro **espacio producto** con más de

**6.000** referencias



# OSRAM

## Luminarias AirZing™ PRO

**Las lámparas AirZing de Osram son capaces de eliminar el 99,9% de bacterias y virus, esterilizando un espacio en 20 minutos\*.**

La tecnología UV ha demostrado que elimina microorganismos de manera eficiente. El núcleo de los microorganismos (bacterias y virus) contiene su ADN/ARN específico que absorbe la luz UV.

La luz UV-C, a una determinada longitud de onda, forma dímeros de timina que son absorbidos por estas células y ya no son capaces de multiplicarse ni sobrevivir. La luz V-UV también mata microorganismos, pero causa el ozono como consecuencia, que es perjudicial para los seres humanos.

### Lámpara Osram HNS UV

- . Fabricada en Europa
- . Calidad superior
- . 253,7 nm emisión de UV
- . No hay emisión de ozono

### Tornillo metálico

- . Recubrimiento anti-UV

### Soporte de la lámpara

- . Boost y anti-UV

### Balastro integrado

- . Para lámparas HNS UV

### Carcasa plástica especial

- . Recubrimiento anti-UV

### Sensor IR – Kit de seguridad

- . 30 segundos de retraso en el inicio
- . Apaga inmediatamente el sistema de iluminación una vez detecte a personas que entran en el espacio de trabajo UV
- . El área de cobertura entre 80-150 m²

**253.7nm**  
**Longitud de onda UV**

Más información:

**www.siluj.net**

**info@siluj.com | Tel. +34 987 26 13 35**



**Apartamentos / Casas**




**Gimnasios**



**Restaurantes / Bares / Pubs**



**Oficinas**



**Hospital**



**Fábricas/ Plantas**

### PURIFICACIÓN DEL AGUA

A menudo el agua debe ser librada de los microorganismos patógenos para que sea segura para beber. La radiación ultravioleta se emplea para cambiar la estructura del ADN de los microorganismos, ya sea matando las bacterias inmediatamente o haciendo que no puedan reproducirse. Debido a que la purificación UV es un método de desinfección física, sin químicos dañinos, no causa contaminación secundaria.

Esto significa que no hay malos olores en el agua o en los productos derivados.

- Los hogares particulares
- Dispensadores de agua
- Obras hidráulicas comunitarias
- Estaciones móviles (camping, al aire libre)
- Piscinas
- Sistemas de agua ultra-pura
- Estanques y acuarios
- Piscifactorías
- Fábricas de procesamiento de alimentos
- Sistemas de alcantarillado

### PURIFICACIÓN DEL AIRE

La purificación ultravioleta (UV) es un método muy eficaz para limpiar el aire de contaminantes biológicos como bacterias, virus y esporas de hongos. Las lámparas germicidas UV pueden instalarse en los conductos de ventilación para limpiar el aire a través de ellos. La purificación del aire por UV es más económica y eficiente que otros métodos de filtración y limpieza del aire.

- Hospitales
- Consultorios médicos
- Cuartos estériles
- Oficinas con o sin sistemas de aire acondicionado
- Coches
- Almacenes
- Procesamiento de alimentos
- Habitaciones con acceso público frecuente
- Tiendas de animales

### PURIFICACIÓN DE SUPERFICIES

Limpieza de superficies.

Para el envasado de productos farmacéuticos y alimentos, en las zonas asépticas de los hospitales y para la limpieza de superficies de los equipos e instrumentos, donde los objetos se exponen directamente a la radiación UV.

- Hospitales
- Otras zonas asépticas
- Sistema sanitario
- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica

Referencia	Descripción	Potencia
<b>AIRZING5030</b>	AirZing PRO 5030 UV-C 30W OSRAM	<b>30 W</b>
<b>AIRZING5040</b>	AirZing PRO 5040 UV-C 36W OSRAM	<b>36 W</b>

>> YA DISPONIBLE



## UV-C Sanitizer

**Sistema de desinfección que elimina los patógenos mortales, COVID-19, MRSA, CRE y C. diff en minutos.**

El UV-C Sanitizer está diseñado para la desinfección eficiente de herramientas y dispositivos electrónicos compartidos en hospitales, consultorios privados, clínicas ambulatorias y otras instalaciones de atención médica. El UV-C Sanitizer está diseñado para desinfectar la superficie de una amplia gama de objetos y herramientas usados en atención al paciente, administración, diagnóstico y entretenimiento; desde tabletas médicas hasta smartphones, teclados y controles remotos de TV. La desinfección completa se logra en minutos.

El UV-C Sanitizer utiliza tubos fluorescentes germicidas para erradicar los patógenos. Las unidades son lo suficientemente compactas como para colocarlas sobre una encimera o mesa, en los despachos enfermería o en un carrito móvil que se mueva de una habitación a otra. Los controles, fáciles de usar, cuentan con un botón de inicio y parada en 1 clic.

### Características

- Luz fluorescente compacta germicida UVC.
- Controles fáciles de usar.
- Interruptor de seguridad para apagar las luces al abrir la puerta.
- Estantes de rejilla de acero inoxidable.
- El diseño de rejilla permite que la longitud de onda UVC pase por ellos para desinfectar el 100% del objeto.
- Rayos UV-C.
- Diseño compacto.
- La puerta permite colocar objetos grandes dentro de la cámara.
- Interior de acero inoxidable.
- Ventana recubierta de vidrio y PC con bloqueo UVC.
- Cable de alimentación: 2.5 m.

### Especificaciones

- Diseño de lámpara fluorescente de alta eficiencia, radiación UVGI, hasta 8,000 horas de vida útil (según fabricante).
- Sin ozono.
- Balastos electrónicos de alta eficiencia.
- Protección de entrada: IP20.
- Entorno operativo: 10°C a 35°C.
- Regulaciones: CE, RoHS, EN 60335-1, EN 60335-2-65, ISO 15858: 2016, EN 55015.

Referencia	ID de producto	Volumen	Dimensiones interiores	Exteriores (Ancho x alto x fondo)	Consumo	Potencia UV-C	Control (minutos)	Peso (kg)
UVC-SANI-S	UVC Sanitizer S	57 litros	540 x 220 x 480 mm	600 x 370 x 550 mm	30W - 230V / 50Hz	7W	1-60	~ 30
UVC-SANI-M	UVC Sanitizer M	90 litros	540 x 350 x 480 mm	600 x 500 x 550 mm	50W - 230V / 50Hz	14W	1-60	~ 50
UVC-SANI-CFL	Reemplazo UVC CFL							

# LAMPARAS



## Iluminación | Lámparas diagnóstico Welch Allyn

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
1	003-00200-U	Compatible	Anoscopio / Otoscopio	Welch Allyn 00200-U	2,5V	-	-	15	6 Unidades	Welch Allyn
1	003-06000-U	Compatible	Laringoscopio	Welch Allyn 06000-U	2,5V	-	-	20	6 Unidades	Welch Allyn
2	003-01400-U	Original	Otoscopio	Welch Allyn 01400-U	2,5V	-	-	-	6 Unidades	Welch Allyn
3	003-03400-U	Compatible	Otoscopio	Welch Allyn 03400-U	2,5V	1,65W	-	12	6 Unidades	Welch Allyn
4	003-03900-U	Compatible	Otoscopio	Welch Allyn 03900-U	2,5V	1,65W	-	20	6 Unidades	Welch Allyn
5	003-04400-U	Compatible	Oftalmoscopio	Welch Allyn 04400-U	2,5V	1,65W	-	20	6 Unidades	Welch Allyn
6	003-04800-U	Compatible	Laringoscopio	Welch Allyn 04800-U	2,5V	1W	0,95	12	6 Unidades	Welch Allyn
7	003-04700-U	Compatible	Laringoscopio	Welch Allyn 04700	2,5V	0,70W	-	14	6 Unidades	Welch Allyn
8	003-08400-U	Compatible	Oftalmoscopio	Welch Allyn 08400-U	2,5V	-	Xenon	100	6 Unidades	Welch Allyn
9	003-08300	Compatible	Retinoscopio	Welch Allyn 08300	3,5V	2,59W	Halógena	75	6 Unidades	Welch Allyn
10	003-00300	Compatible	Laringoscopio	Welch Allyn 00300	3,5V	-	Halógena	-	6 Unidades	Welch Allyn
10	003-03100-U	Compatible	Otoscopio	Welch Allyn 03100	3,5V	2,79W	Halógena	20	6 Unidades	Welch Allyn
10	003-03100-LED	Compatible	Otoscopio	Welch Allyn 03100 LED	3,5V	-	LED	-	6 Unidades	Welch Allyn
11	003-03000-U	Compatible	Oftalmoscopio	Welch Allyn 00300	3,5V	2,52W	Halógena	20	6 Unidades	Welch Allyn
11	003-03000-LED	Compatible	Oftalmoscopio	Welch Allyn 00300 LED	3,5V	-	LED	-	6 Unidades	Welch Allyn
12	003-03700-U	Compatible	Retinoscopio	Welch Allyn 03700-U	3,5V	-	Halógena	-	6 Unidades	Welch Allyn
13	003-03800-U	Compatible	Oftalmoscopio	Welch Allyn 03800-U	3,5V	3,25W	Xenon	25	6 Unidades	Welch Allyn
13	003-04900-U	Compatible	Oftalmoscopio	Welch Allyn 04900	3,5V	2,7W	Halógena	17	6 Unidades	Welch Allyn
13	003-08200-U	Compatible	Retinoscopio	Welch Allyn 08200	3,5V	-	Halógena	550	6 Unidades	Welch Allyn
14	003-06200	Compatible	Audio Scope	Welch Allyn 06200	3,5V	2,21W	Xenon	80	6 Unidades	Welch Allyn
15	003-06500-U	Compatible	Otoscopio	Welch Allyn 06500	3,5V	-	Halógena	15	6 Unidades	Welch Allyn
16	003-08800-U	Compatible	Espec. vaginal	Welch Allyn 08800	4,6V	3,91W	Halógena	125	6 Unidades	Welch Allyn
17	003-01200-U	Compatible	Oftalmoscopio	Welch Allyn 01200	4,65V	12W	Halógena	60	6 Unidades	Welch Allyn
17	003-01200	Original	Oftalmoscopio	Welch Allyn 01200	4,65V	12W	Halógena	60	6 Unidades	Welch Allyn
18	003-98319-29	Original	Conjunto	Welch Allyn 998319-29	5V	-	Halógena	-	6 Unidades	Welch Allyn
19	003-608125-501	Original	-	W. Allyn 608125-501	-	-	-	-	6 Unidades	Welch Allyn
20	003-07800-U	Compatible	Espec. vaginal	Welch Allyn 06500	6V	4,32W	Halógena	75	6 Unidades	Welch Allyn
21	003-4100-U	Compatible	Instrumento	Welch Allyn 04100	14,5V	33,5W	Halógena	100	6 Unidades	Welch Allyn
21	003-06100-U	Compatible	Exploración	Welch Allyn 06100-U	14,5V	-	Halógena	100	6 Unidades	Welch Allyn





## Iluminación | Lámparas diagnóstico Nikon

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
1	003-70791	Compatible	Microscopio	Nikon PXA20183	15V	150W	Filamento	100	6 Unidades	Nikon
2	003-3564	Compatible	Microscopio	Nikon 20W BA15D	120V	20W	Filamento	-	6 Unidades	Nikon
3	003-3565	Compatible	Microscopio	Nikon 30W BA15D	120V	30W	Filamento	-	6 Unidades	Nikon

## Iluminación | Lámparas diagnóstico (Proyector) Osram

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
4	003-8013	Original	Proyector	-	6V	10W	Filamento	200	20 Unidades	Osram
5	003-8018	Original	Proyector	-	6V	15W	Filamento	100	20 Unidades	Osram
5	003-3565	Original	Proyector	-	12V	50W	Filamento	50	20 Unidades	Osram



## Iluminación | Lámparas diagnóstico

		Tipo	Uso principal				Gas	Horas vida		
1	003-224506	Compatible	-	Marco Mentor JKL252	2,5V	-	Filamento	20.000	12 Unidades	Marco Mentor
2	843096	Compatible	Microscopio	Loch Ring / Haag-Streit	6V	27W	Halógeno	100	10 Unidades	Dr. Fischer
3	845260	Compatible	Microscopio	MT Ring	6V	-	Halógeno	500	10 Unidades	Dr. Fischer
4	003-00843110	Compatible	Microscopio	P47D	6V	30W	Filamento	100	10 Unidades	Dr. Fischer
5	003-1777	Compatible	Microscopio	Diagnostico	6V	20W	Halógeno	100	10 Unidades	Topcon
5	003-1778	Compatible	Diagnóstico	Topcon 4460-25700	12V	30W	Halógeno	-	10 Unidades	Topcon
6	003-1780	Compatible	Diagnóstico	Topcon 42412-20400	12V	50W	Halógeno	50	10 Unidades	Topcon
7	847074	Compatible	Microscopio	Microscopio 1250	12V	50W	Halógeno	50	10 Unidades	Dr. Fischer
8	847068	Compatible	-	Haag Streit carcasa cerámica	12V	30W	Halógeno	50	10 Unidades	Haag Streit
9	003-AN447200	Original	Laringoscopia	Braun AN447200	2,5V	-	-	-	-	Braun
10	003-2247	Compatible	-	Compatible Perkins MKI / MKII	2,7V	-	-	20	6 Unidades	Clement Clarke
11	003-936015	Compatible	Equipos y laboratorio	40W / 24V base BA15D 936015	24V	40W	-	600	-	Dr. Fischer
12	003-A0-A26	Compatible	Diagnóstico	A0-A26 Tonómetro Vacuum	2,5V	0,63W	-	-	-	Kowa Comp.
13	003-8546XA	Compatible	Laringoscopia	Storz 8546XA Mediflector	2,7V	-	Xenon	-	-	Storz





# SILUJ

Siluj Iluminación, S.L.

Tel. 987 26 13 35 | [info@siluj.com](mailto:info@siluj.com)

Espacio producto: [www.siluj.net](http://www.siluj.net)

Calle la Raya, 110 - P.I. Trobajo del Camino

24010 LEÓN - Spain