


OPTI-SCULPT™





Filtros fabricados para dar una forma precisa al haz de luz

5 Filtros adicionales



Los filtros OPTI-SCULPT de Rosco proporcionan un control angular preciso del haz – permitiendo a los profesionales de la iluminación controlar de una manera precisa y asequible la forma de su luz. El proceso exclusivo y patentado por Rosco ofrece un mayor brillo con una distribución de la luz diseñada, cuya precisión y repetibilidad han sido probadas en laboratorio.

Los filtros OPTI-SCULPT están disponibles actualmente en once patrones simétricos y asimétricos diferentes, incluyendo el patrón reversible exclusivo 40°/60°. Estos filtros están fabricados empleando policarbonato semirrígido e ignífugo de 10 mil de grosor, y están disponibles en láminas continuas de 50 cm x 60 cm y 100 cm x 60 cm (20"x24" y 40"x24"), que pueden cortarse en cualquier tamaño y forma para adaptarlas a cualquier luminaria.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fabricado y probado en laboratorio para conseguir una forma del haz precisa y reproducible
- Materiales de alta transmisión frente a la difusión estándar
- Disponibles en láminas SIN UNIONES de 50 cm x 60 cm y 100 cm x 60 cm (20"x 24" y 40"x24")
- Fabricado empleando policarbonato resistente al calor e ignífugo
- Diseñado para luminarias LED, pero apto también para instalación en luminarias convencionales
- Duradero – el rendimiento del filtro no se ve afectado negativamente por el polvo ni las huellas dactilares
- Disponible en once patrones diferentes, incluyendo el reversible exclusivo 40°/60°

ESPECIFICACIONES


Grosor:	10 mil (254μ)	Instalación:	Cada filtro OPTI-SCULPT dispone de una cara texturizada y una cara suave. Para obtener la forma del haz específica del filtro, coloque el filtro OPTI-SCULPT con la cara suave hacia la lámpara. Para el filtro OPTI-SCULPT 40°/60° reversible – coloque el filtro con la cara suave hacia la lámpara para obtener la forma del haz de 40° y la cara texturizada del filtro hacia la lámpara para obtener la forma de 60°.
Sustrato:	Policarbonato transparente Contiene un aditivo retardante de llama Contiene inhibidores UV		
Tamaños disponibles:	Lámina de 50 cm x 60 cm (20"x24") – sin uniones Lámina de 100 cm x 60 cm (40"x24") – sin uniones		
Rendimiento térmico:	-40° C – +160° C (-40° F – +320° F)		
Transmisión:	>85%		
Ignifugación:	M1, B1, C1, BS3944 PART 1 1992, NFPA 701	Pendiente de patente	

OPTI-SCULPT™	
Código de artículo	Descripción
108100102420	Filtro OPTI-SCULPT, 10° - hoja de 20" x 24"
108100102440	Filtro OPTI-SCULPT, 10° - hoja de 40" x 24"
108100202420	Filtro OPTI-SCULPT, 20° - hoja de 20" x 24" *
108100202440	Filtro OPTI-SCULPT, 20° - hoja de 40" x 24" *
108100302420	Filtro OPTI-SCULPT, 30° - hoja de 20" x 24" *
108100302440	Filtro OPTI-SCULPT, 30° - hoja de 40" x 24" *
10840R602420	Filtro OPTI-SCULPT, 40°/60° Reversible - hoja de 20" x 24"
10840R602440	Filtro OPTI-SCULPT, 40°/60° Reversible - hoja de 40" x 24"
108110202420	Filtro OPTI-SCULPT, 10°x20° - hoja de 20" x 24"
108110202440	Filtro OPTI-SCULPT, 10°x20° - hoja de 40" x 24"
108110302420	Filtro OPTI-SCULPT, 10°x30° - hoja de 20" x 24"
108110302440	Filtro OPTI-SCULPT, 10°x30° - hoja de 40" x 24"
108110402420	Filtro OPTI-SCULPT, 10°x40° - hoja de 20" x 24" *
108110402440	Filtro OPTI-SCULPT, 10°x40° - hoja de 40" x 24" *
108110602420	Filtro OPTI-SCULPT, 10°x60° - hoja de 20" x 24"
108110602440	Filtro OPTI-SCULPT, 10°x60° - hoja de 40" x 24"
108115352420	Filtro OPTI-SCULPT, 15°x35° - hoja de 20" x 24"
108115352440	Filtro OPTI-SCULPT, 15°x35° - hoja de 40" x 24"
108115452420	Filtro OPTI-SCULPT, 15°x45° - hoja de 20" x 24" *
108115452440	Filtro OPTI-SCULPT, 15°x45° - hoja de 40" x 24" *
108120402420	Filtro OPTI-SCULPT, 20°x40° - hoja de 20" x 24" *
108120402440	Filtro OPTI-SCULPT, 20°x40° - hoja de 40" x 24" *

*nuevo patrón




Sin filtro




OPTI-SCULPT 10°




OPTI-SCULPT 20°




OPTI-SCULPT 30°




OPTI-SCULPT 40°/60°R-40°




OPTI-SCULPT 40°/60°R-60°




OPTI-SCULPT 10°x20°



OPTI-SCULPT 10°x30°



OPTI-SCULPT 10°x40°



OPTI-SCULPT 10°x60°



OPTI-SCULPT 15°x35°



OPTI-SCULPT 15°x45°



OPTI-SCULPT 20°x40°