

PORTA LAMPARAS SFc10-4 para HTI y MSR Doble terminal



SILUJ

Porta lámparas SFc-10-4

- Los portalámparas, también conocidos como casquillos para lámparas, son factores clave para el rendimiento de cualquier sistema de iluminación y proporcionan una conexión segura y confiable a una fuente de alimentación eléctrica.
- Los portalámparas **SFc-10-4** son de la más alta calidad para brindar una conexión segura y confiable que maximice la Vida útil y rendimiento.
- El portalámparas estándar **SFc10-4** está diseñado con un soporte plano en la parte inferior.
- Esta versión es utilizada por Martin Pro (MAC 2000, MAC 2K XB), Vari-Lite (VL3000 y 3500 Series), PR Lighting y muchos otros fabricantes de iluminación para usar con la familia de lámparas **Osram SharXS**.
- Este portalámparas es para lámparas con base SFC10-4



Referencia 1257-1034

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Accesorio
Tipo: Portalámparas
Compatible: Base SFc10-4

Descripción Técnica

- Para lámparas con Base SFc10-4.
- Potencia máxima de 1500W.
- Tensión máxima de 1000V.
- Intensidad máxima de 15A.
- Peso 161 gr.
- Largo total porta lamparas: 149 mm.
- Es utilizado entre otras lámparas en este listado: Osram HMI 575 W/GS, Osram HTI 1200W/D7/60 SHARXS, Osram HTI 1200W/D7/75 SHARXS, Osram HTI 1500W/D7/60 SHARXS, Osram HTI 400W/D3/75 SHARXS, Osram HTI 400W/D5/60 BABY SHARXS, Osram HTI 575W/D4/60 SHARXS, Osram HTI 575W/D4/75 SHARXS, Osram HTI 575W/D5/56 BABY SHARXS, Osram HTI 700W/D4/60 SHARXS, Osram HTI 700W/D4/75 SHARXS, Philips MSR Gold 400W SA/2/DE, Philips MSR Gold 1200W SA/DE, Philips MSR Gold 1200W SA/2/DE, Philips MSR Gold 700W SA/2/DE, Philips MSR Gold 1500W SA/DE.
- **Atención:** el modelo de lámpara Osram Baby SharXS también dice en sus características SFc10-4 para su base, pero aunque la base de la lámpara es técnicamente un diseño SFc10-4, es una longitud de lámpara más corta, por lo que no cabe en el portalámparas.
- **Nota:** Lámpara no incluida
- El nombre **SFc10-4** se basa en el diámetro de la base (10 mm) y las roscas de los tornillos M4, no en la longitud de la lámpara.
- **SOLO** las lámparas SFc10-4 tienen la muesca de enfoque previo para que coincida con el portalámparas. (No hay muesca en el SFc15.5 por ejemplo).

